


Fiche Produit

Spécifications



PowerLogic - transformateur d'intensité - 600/5A double sortie - barre 32x65mm

METSECT5DA060

Principales

Gamme	PowerLogic
Nom Du Produit	CT
Type De Produit Ou Équipement	Transformateur de courant
Courant Secondaire	5 A
Classe De Précision	Classe 0,5 à 8 VA Classe 1 à 12 VA
Courant Nominal (In)	600 A

Complémentaires

Type De Transformateur De Courant	Tropicalisé pour barre
Rapport Transformateur De Courant	600/5
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	36 kA
Courant Dynamique Admissible	2,5 Ith
Facteur De Sécurité Maximal	5
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] Tension D'Isolément	3 kV
Mode D'Installation	Vis de verrouillage isolée
Support De Montage	Jeu de barres
Largeur	Extérieur: 90 mm Intérieur: 65 mm
Hauteur	Extérieur: 94 mm Intérieur: 32 mm
Profondeur	Cadre : 40 mm Total : 87 mm
Poids Du Produit	0,541 kg
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	3 kV
Classe D'Isolation Électrique	Classe B
Ouverture Des Barres	65 x 32
Plombage	Avec

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
--------	-------------------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Certifications Du Produit	CE EAC
Degré De Protection Ip	IP20
Humidité Relative	0...95 %
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,600 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,100 cm
Poids De L'Emballage 1	518,500 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	16
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	8,823 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.