


Fiche Produit

Spécifications



Unica Basic - cover frame - 3 gangs, H71 - technical grey/white



MGU2.006.858

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2023

! Fin de service le: 23 nov. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Basic
Nombre De Postes	3 postes horizontal
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur De La Plaque	Technical grey
Couleur Du Liseré	Blanc

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition Plastique haute résistance: partie intermédiaire ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	14 mm
Entraxe	71 mm
Poids Du Produit	0,042 kg

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Résistant aux UV Décolorant Savon liquide Acétone Huile

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Hauteur De L'Emballage 1	1,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	23,000 cm
Poids De L'Emballage 1	42,400 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	7,500 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	25,000 cm
Poids De L'Emballage 2	268,000 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	75
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,442 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises