

Fiche Produit

Spécifications



Unica Plus - cover frame - 2 gangs, H71 - indigo blue/white

MGU6.004.842

! La production de ce produit a été arrêtée le: 28 juil. 2022

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Plus
Nombre De Postes	2 postes horizontal
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur De La Plaque	Indigo blue
Couleur Du Liseré	Blanc

Complémentaires

Matière	Plastique haute résistance: plaque de finition Plastique haute résistance: partie intermédiaire ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque de finition
Normes	EN 60669-1
Hauteur	80 mm
Largeur	161 mm
Profondeur	14 mm
Entraxe	71 mm
Poids Du Produit	0,035 kg
Segment De Marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Résistant aux UV Pétrole Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Huile Décolorant Savon liquide

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	16 cm
Poids De L'Emballage 1	35 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises