

Fiche Produit

Spécifications



PLAQUE SAILLIE 1 POSTE BL ANC

MGU8.002.18

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 nov. 2020

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Boîte de montage
Design	Unica Basic Unica Colors
Nombre De Modules	2 modules
Nombre De Postes	1 poste
Mode De Fixation	Avec 4 broches
Informations Complémentaires	Résistance aux flammes 650 °C-30 s Matériaux auto-extinguibles
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Saillie
Entrée De Câble	4 prédécoupes
Accessoires Associés	Pour support de fixation universel
Matière	Plastique haute résistance: boîtier
Profondeur	36 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	80 mm
Poids Du Produit	0,0541 kg

Environnement

Normes	UNE 60670-1
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Résistant aux UV Acétone Huile Alcool Pétrole Savon liquide

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	49 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	12,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	13 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,5 cm
Poids De L'Emballage 2	456 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	64
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	4,025 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises