

CABLE MOTEUR BMP 1,5MM2 50M



VW3M5501R500

Principales

Gamme De Produit	Altivar
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Câble puissance
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de raccordement
Destination D'Accessoire / De Pièce Détachée	Entre moteur synchrone et variateur de vitesse
Compatibilité De Gamme	Altivar 32 Altivar Machine ATV320
Longueur De Câble	50 m
Type De Câble	Câble blindé

Complémentaires

Conformité	Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 1 taille(s) type C Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 1 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 140 mm, 2 taille(s) type C Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 1 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 1 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 2 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 70 mm, 2 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 1 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 1 taille(s) type F Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 2 taille(s) type R Moteur synchrone BMP (taille de bride: 100 mm, 2 taille(s) type F
Raccordement Électrique	1 connecteur M23 8 broche(s) côté moteur synchrone 1 extrémité librecôté variateur de vitesse
Composition Du Câble	4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²
Poids Du Produit	11,8 kg

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10 cm
Largeur De L'Emballage 1	50 cm
Longueur De L'Emballage 1	50 cm
Poids De L'Emballage 1	13,8 kg
Type D'Emballage 2	S06
Nb Produits Dans L'Emballage 2	2
Hauteur De L'Emballage 2	73,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	60 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Longueur De L'Emballage 2	80 cm
Poids De L'Emballage 2	40,8 kg
Type D'Emballage 3	S06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	2
Hauteur De L'Emballage 3	73,5 cm
Largeur De L'Emballage 3	60 cm
Longueur De L'Emballage 3	80 cm
Poids De L'Emballage 3	40,8 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------