



Rear connection replacement kit,
MasterPact NT, ComPacT NS, 3P,
fixed, 630A/1600A, top/bottom
mounting, spare part

33584

Peamine

Tootevalik	MasterPact NT ComPacT NS630b...1600 new generation
Toote Või Komponenti Tüüp	Rear connection
Lisavarustus / Eraldi Osa Kategooria	Ühendustarvikud
Ühilduvus Tootevalikuga	Masterpact MasterPact NT ComPact ComPact NS630b...1600
Postide Kirjeldus	3P
Paigaldusviis	Fixed
[In] Nimivool	630...1600 A

Täiendav

Ühenduse Asukoht	Rear
Lokaliseerimine Seadmel	Top Bottom
Ühendamise Asend	Horizontal Vertical
Connection Pitch	70 mm
Kogus Komplekti Kohta	3
Accessory / Separate Part Category	Varuosad

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Pakendi Laius 1	8,0 cm
Pakendi Pikkus 1	20,0 cm
Pakendi Kaal 1	1,331 kg
Pakendi Tüüp 2	S02
Ühikute Arv Pakendis 2	4
Pakendi Kõrgus 2	15,0 cm
Pakendi Laius 2	30,0 cm
Pakendi Pikkus 2	40,0 cm
Pakendi Kaal 2	5,6 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah

Sertifikaadid ja standardid

Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)