

Fiche Produit

Spécifications



Harmony XAPA - boîte à boutons vide - plastique - 9 perçages

XAPA4109

! La production de ce produit a été arrêtée le: 1 nov. 2020

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Harmony XAP
Type De Produit Ou Équipement	Poste de commande vide avec charnières
Nom De L'Appareil	XAPA
Destination Du Produit	Pour unités de contrôle et de signalisation Ø 30,5 mm
Taille Plateau Avant Produit	151 x 241 mm
Profondeur Utilisable	83 mm
Nombre De Trous	9 découpes
Couleur De La Base Du Boîtier	Gris
Couleur Du Capot	Gris
Matière	Polyester renforcé verre
Entrée De Câble	Non percé
Montage De L'Appareil	Encastré
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à NF C 20-010 IP69K
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistance élevée aux acides Résistance élevée à tous les solvants Résistance élevée aux bases Résistance élevée au diesel Résistance élevée aux sels minéraux Résistance élevée aux huiles et aux graisses Résistance élevée au pétrole Résistance élevée à l'eau de mer

Complémentaires

Nombre De Rangées Verticales	3
Tenue À La Flamme	M3 se conformer à CSTB VO se conformer à UL 94

Environnement

Traitement De Protection	TC TH
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie De Surtension	Classe II se conformer à CEI 60536 Classe II se conformer à NF C 20-030

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Tenue Au Feu	850 °C se conformer à NF C 20-455 960 °C se conformer à CEI 92
--------------	---

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	13,3 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,4 cm
Longueur De L'Emballage 1	24,5 cm
Poids De L'Emballage 1	998 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)