

Fiche Produit

Spécifications



BOITE METALLIQUE 2 TROUS

XAPM1202SBJ

! La production de ce produit a été arrêtée le: 9 oct. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Harmony XAP
Type De Produit Ou Équipement	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom De L'Appareil	XAPM
Destination Du Produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille Plateau Avant Produit	80 x 80 mm
Profondeur Utilisable	49 mm
Nombre De Trous	2 découpes
Couleur De La Base Du Boîtier	Bleu
Couleur Du Capot	Bleu
Matière	Alliage de zinc
Entrée De Câble	1 trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm 1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm
Montage De L'Appareil	Encastré
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à NF C 20-010 IP69K

Complémentaires

Nombre De Rangées Verticaux	2
Poids Du Produit	0,45 kg

Environnement

Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie De Surtension	Classe I se conformer à CEI 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,5 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Largeur De L'Emballage 1	9,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	650,0 g

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises