

Fiche Produit

Spécifications



Harmony XAPM - boîte à boutons vide - alliage de zinc - 2 ouvertures

XAPM1502H29

Principales

Gamme De Produit	Harmony XAP
Type De Produit Ou Équipement	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom De L'Appareil	XAPM
Destination Du Produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille Plateau Avant Produit	80 x 80 mm
Profondeur Utilisable	74,5 mm
Nombre De Trous	2 découpes
Couleur De La Base Du Boîtier	Bleu
Couleur Du Capot	Bleu
Matière	Alliage de zinc
Entrée De Câble	1 trou avec obturateur pour presse-étoupe ISO 429248, capacité de serrage: 20 mm 1 trou sans obturateur pour presse-étoupe ISO 429248, capacité de serrage: 20 mm
Montage De L'Appareil	Encastré
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à NF C 20-010 IP69K

Complémentaires

Nombre De Rangées Verticales	2
Poids Du Produit	0,6 kg

Environnement

Traitement De Protection	TC
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie De Surtension	Classe I se conformer à CEI 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,4 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids De L'Emballage 1	782 g
------------------------	-------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises