



Function module, TeSys Ultra,
1NO+1NC, 24 to 240VAC/DC, Front
side, thermal overload signalling

LUFDH11

Peamine

Vahemik	TeSys
Seadme Lühinimi	LUF
Toote Või Komponenti Tüüp	Function module
Toote Ühilduvus	LUCB LUCB LUCD

Täiendav

Paigaldusviis	Plug-in
Paigaldamise Asukoht	Front side
Main Function Available	Thermal overload signalling and manual reset
Lisakontakti Koostis	1 NO + 1 NC
Communication Of Faults	LED front panel
[Us] Rated Supply Voltage	24...240 V DC 24...240 V AC
Current Consumption	7 mA 24 V DC 1.1 mA 240 V AC
Discrete Output Function	1 NO + 1 NC AC-15) 230 V 400 VA 100000 tsüklid 1 NO + 1 NC DC-13) 24 V 50 W 100000 tsüklid
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	2 A 70 °C
Short-Circuit Protection	2 A fuse gG IEC 60947-5-1
Input Type	Remote reset 0,2...1,5 mm² <500 m 50 Ohm 52,8 mH 0,093 nF
Connection Pitch	5,08 mm
Connections - Terminals	screw clamp terminals 2 0,2...1 mm² jäik without cable end screw clamp terminals 2 0,25...1 mm² painduv with cable end screw clamp terminals 2 0,5...1 mm² painduv with cable end
Tightening Torque	0,5...0,6 N.m 3,5 mm flat
Netokaal	0,06 kg

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Pakendi Laius 1	4,7 cm
Pakendi Pikkus 1	10,5 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendi Kaal 1	75,0 g
Pakendi Tüüp 2	S01
Ühikute Arv Pakendis 2	15
Pakendi Kõrgus 2	15,0 cm
Pakendi Laius 2	15,0 cm
Pakendi Pikkus 2	40,0 cm
Pakendi Kaal 2	1,346 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)

Heaolu tulemuslikkus

✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah
Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon	
Eli Rohs Direktiiv	Vastab eranditele	
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.	
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.	