



FLOOR-STANDING ENCLOSURE W850 36M PRISMA G IP30

08245

! Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 14. veebr 2024

! Tootmisest maas

Peamine

Vahemik	Prisma
Tootevalik	Prisma G
Toote Või Komponenti Tüüp	Korpus
Seadme Rakendus	Low voltage electrical distribution
Enclosure Type	Functional enclosure delivered in kit form
Enclosure/Cubicle Description	Floor-standing enclosure 850 mm
Korpuse Paigaldus	Pind
Täiendav Teave	Can be combined side by side
Type Of Front Plate	Without eraldi tellitud
Vertikaalsete Moodulite Arv [50 Mm]	36
18 Mm Moodulite Arv Rea Kohta	36
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1 IEC 62208

Täiendav

[Ui] Nimeline Isolatsioonipinge	1000 V on main rear busbarsvastabIEC 61439-2
Võrgu Sagedus	50/60 Hz
[In] Nimivool	630 Avastavalt40 °CvastabIEC 61439-2
[Icw] Rated Short-Time Withstand Current	25 kA 1 s IEC 61439-2
[Ipk] Rated Peak Withstand Current	53 kA IEC 61439-2
Electrical Insulation Class	Class I
Kaitsekäitlus	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Pinna Viimistlus	Smooth Matt
Värv	Valge (RAL 9001)
Laius	850 mm
Kõrgus	With plinth 1980 mm
Sügavus	205 mm
Kogus Komplekti Kohta	Komplekt 1

Keskkond

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelege tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Ip Kaitse Tase	IP43 with door, canopy and IP43 gasket IP30 ilma usteta IP40 uksega IP41 with door and canopy
Ik Kaitseaste	IK07 ilma ustetavastabEN/IEC 62262 IK08 uksega
Mechanical Robustness	Seismic tests - 2.5G IEC 60068-2-57

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Pakendi Laius 1	91,500 cm
Pakendi Pikkus 1	189,500 cm
Pakendi Kaal 1	38,900 kg
Pakendi Tüüp 2	PAL
Ühikute Arv Pakendis 2	10
Pakendi Kõrgus 2	103,000 cm
Pakendi Laius 2	120,000 cm
Pakendi Pikkus 2	200,000 cm
Pakendi Kaal 2	400,000 kg

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad