



NetBotz Rack Access Pod 170 (for APC SX rack)



NBPD0171

! Tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 24. märts 2023

! Tootmisest maas

Ülevaade

Presentation	Network appliances enabling remote and local access control for your NetShelter SX enclosures.
Tarneaeg	Usually in Stock

Peamine

Kommunikatsioonipordi Protokoll	A-Link
Varustatud Seadmed	Cable ties Door sensor Installation guide Lock handles Proximity card Proximity reader Rack mounting brackets Kasutusjuhend

Füüsiline

Värv	Must
Kõrgus	16,5 cm
Laius	44,4 cm
Sügavus	34 cm
Netokaal	1,85 kg
Mounting Preference	No preference
Paigaldusviis	Rack-mounted

Vastavus

Toote Sertifikaadid	CE GOST IRAM VCCI class A
Standardid	EN 55022 class A EN 55024 ICES-003

Keskkond

Välisõhu Töötemperatuur	0...45 °C
Käitamiskõrgus	0...10000 ft
Suhteline Niiskus	0...95 %

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelege tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	−15...65 °C
Storage Altitude	0,00...15240,00 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	33,3 cm
Pakendi Laius 1	67,5 cm
Pakendi Pikkus 1	55,9 cm
Pakendi Kaal 1	2,395 kg

Lepinguline garantii

Garantii	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)

Eli Rohs Direktiiv

Uurimisel

Weee

Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.