

# Toote infoleht

Tehnilised andmed



Ruumiline CRN tavauks koos paigaldusplaadiga.  
H400xW300xD200 IP66 IK10  
RAL7035...

NSYCRN43200P

## Peamine

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Vahemik                     | Spacial   |
| Toote Nimi                  | Spacial CRN   |
| Application                 | Mitmeotstarbeline   |
| Category                    | Compact enclosure   |
| Enclosure Nominal Height    | 400 mm  |
| Enclosure Nominal Width     | 300 mm  |
| Enclosure Nominal Depth     | 200 mm  |
| Installation Accessory Type | Wall-mounting   |
| Device Composition          | 1 body<br>1 cable gland plate<br>1 door with lock<br>1 mounting plate |
| Ukse Tüüp                   | Lihtne  |
| Paigaldusplaadi Kirjeldus   | Plain   |

## Täiendav

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Body Type                   | Sides made from a single folded section<br>Back welded with double profile forming a protected sealed area |
| Number Of Doors             | Front face 1   |
| Door Opening Side           | Reversible 120 °)  |
| Lukustuse Tüüp              | 3 mm double-bar lock   |
| Tihendusplaadi Tüüp         | Standard   |
| Accessibility For Operation | Front  |
| Removable Parts             | Door by hinges<br>Cable gland plate kruvid<br>Mounting plate by fixing element                             |
| Materjal                    | Enclosure teras<br>Mounting plate galvanised steel   |
| Pinna Viimistlus            | Enclosure epoxy-polyester powder   |
| Colour                      | Enclosure hall RAL 7035)   |
| Standardid                  | IEC 62208  |
| Toote Sertifikaadid         | cUL<br>UL<br>DNV-GL  |
| Netokaal                    | 6,946 kg   |

## Keskkond

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Ip Kaitse Tase | IP66vastabIEC 60529 |
|----------------|---------------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ik Degree Of Protection | IK10 IEC 62262 |
|-------------------------|----------------|

## Pakendiüksused

|                |     |
|----------------|-----|
| Pakendi Tüüp 1 | PCE |
|----------------|-----|

|                        |   |
|------------------------|---|
| Ühikute Arv Pakendis 1 | 1 |
|------------------------|---|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Package 1 Height | 22,000 cm |
|------------------|-----------|

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Pakendi Laius 1 | 31,000 cm |
|-----------------|-----------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Pakendi Pikkus 1 | 42,000 cm |
|------------------|-----------|

|                |          |
|----------------|----------|
| Pakendi Kaal 1 | 7,104 kg |
|----------------|----------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Pakendi Tüüp 2 | PAM |
|----------------|-----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Ühikute Arv Pakendis 2 | 64 |
|------------------------|----|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Pakendi Kõrgus 2 | 180,000 cm |
|------------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Pakendi Laius 2 | 100,000 cm |
|-----------------|------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Pakendi Pikkus 2 | 120,000 cm |
|------------------|------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Pakendi Kaal 2 | 467,656 kg |
|----------------|------------|

## Lepinguline garantii

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantii | 18 months |
|----------|-----------|

## Jätkusuutlikus

**Green Premium™** ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõtjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO<sub>2</sub>-heitega tooteid.

**Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend** on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

## Heaolu tulemuslikkus

Elavhõbedavaba

Rohs Eranditeave [Jah](#)

## Sertifikaadid ja standardid

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Reach-Määrus            | <a href="#">REACH-deklaratsioon</a>  |
| Eli Rohs Direktiiv      | Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)                                       |
| Hiina Eohs Regulatsioon | <a href="#">Hiina RoHS deklaratsioon</a><br>Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks. |
| Keskkonnaalane Avaldus  | <a href="#">Toote keskkonnaprofiil</a>   |
| Ringlusprofiil          | Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad  |