



PLS box, polyester rear,
transparent PC cover IP66
36x54x23cm by batches 28u

NSYPLS3654ALG

! Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 30. juuni 2021

! Tootmisest maas

Peamine

Vahemik	Thalassa
Toote Nimi	Thalassa PLS
Seadme Lühinimi	PLS
Enclosure Type	Mitmeotstarbeline
Category	Insulating modular box
Nominal Height	360 mm
Nominal Width	540 mm
Nominal Depth	230 mm
Korpuse Paigaldus	Wall mounted
Device Composition	1 cover on enclosure 1 rear part on enclosure locking screws
Supply	Set of 28
Body Type	One piece moulded
Eesmise Katte Tüüp	High transparent cover
Lukustuse Tüüp	Slot screw

Täiendav

Removable Parts	Cover locking screw
Materjal	Cover polükarbonaat Rear polyester reinforced with fibreglass
Colour	Body hall RAL 7035)
Standardid	IEC 62208 NEMA classification 13 NEMA 4X
Toote Sertifikaadid	UL

Keskkond

Elektriisolatsiooniklass	II klass
Ip Kaitse Tase	IP66vastabIEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK09 IEC 62262
Fire Resistance	960 °C IEC 62208
Ladustamise Ümbritseva Õhu Temperatuur	-30...70 °C

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	25 cm
Pakendi Laius 1	56 cm
Pakendi Pikkus 1	38 cm
Pakendi Kaal 1	126 kg

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

 Elavhõbedavaba

 Rohs Eranditeave [Jah](#)

Sertifikaadid ja standardid

Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse) ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil