



Mureva U56 - junction box - 10 grommets 87x87x39mm - without terminal

IMT36076

! Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 22. okt 2018

! Teeninduse lõpp: 5. dets 2018

! Tootmisest maas

Peamine

Range Of Product	Mureva
Toote Või Komponenti Tüüp	Ühenduskarp
Värvitoon	Valge (RAL 9010)
Kogus Komplekti Kohta	5-osaline komplekt

Täiendav

Seadme Paigaldus	Pinnapealne paigaldus
Lukustusrežiim	Kruvid: kate
Aluse Mõõtmed	87 x 87 x 39 mm
Kaabli Sisenemine	Grommets
Kaablisisendi Arv	10 läbimõõt: 19 mm
Materjal	ABS (akrüülnitriil-butadien-stüreen): body and cover SEBS (styrene ethylene butylene styrene): grommet
Kõrgus	87 mm
Laius	87 mm
Sügavus	39 mm
Netokaal	0,073 kg

Keskkond

Välisõhu Töötemperatuur	-25...40 °C
Ip Kaitseaste	IP65
Glow Wire Temp	650 °C
Standardid	EN 60670
Toote Sertifikaadid	CE

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	3,9 cm
Pakendi Laius 1	8,7 cm
Pakendi Pikkus 1	8,7 cm

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendi Kaal 1	75 g
----------------	------

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Sertifikaadid ja standardid

Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
	ELi RoHS deklaratsioon
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil