

Hoja de características del producto

Especificaciones



Tapa apartamenta modular, 3 módulos, alto 150 mm A850



03216

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Tipo De Carátula	Modular
Equipo Instalado	Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario de fijación al suelo - anchura 850 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Pasos De 9 Mm	72
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	36
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	3
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	150 mm
Ancho	850 mm
Peso Del Producto	0,88 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Acti 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 72 directo 3 850 mm Prisma G armario de fijación al suelo Multi 9 dispositivo modular <= 40 A Fijo 72 directo 3

Entorno

Grado De Protección Ip	IP30
------------------------	------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	15 cm
Paquete 1 Longitud	75 cm
Paquete 1 Peso	900 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	8
Paquete 2 Altura	13,2 cm
Paquete 2 Ancho	16,5 cm
Paquete 2 Longitud	76 cm
Paquete 2 Peso	7,592 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	264
Paquete 3 Altura	78 cm
Paquete 3 Ancho	80 cm
Paquete 3 Longitud	120 cm
Paquete 3 Peso	260 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin
Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)