




Jointing unit, Canalis KS 400A,
3L+N+PE, 400A, IP55, white
RAL9001

KSA400ZJ4

Peamine

Tootevalik	Canalis
Toote Nimi	KS
Toote Või Komponenti Tüüp	Electrical and mechanical jointing
Toote Ühilduvus	KS
[Ie] Arvestuslik Töövool	400 A
Ettepaneku Tüüp	Spare part
Värv	Valge (RAL 9001)

Täiendav

Seadme Rakendus	Medium power distribution
[Ue] Nimitööpinge	230...690 V
Juhtimiseseadme Tüüp	Without
Lülituste Arv	1
Busbar Trunking Polarity	3L + N + PE
Laius	178 mm
Sügavus	60 mm
Kõrgus	165 mm
Netokaal	2 kg

Keskkond

Ik Kaitseaste	IK08 conforming to IEC 62262
Ip Kaitse Tase	IP55vastabIEC 60529
Standardid	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	12,4 cm
Pakendi Laius 1	19,7 cm
Pakendi Pikkus 1	22,3 cm
Pakendi Kaal 1	2,24 kg

Pakendi Tüüp 2	P06
Ühikute Arv Pakendis 2	20
Pakendi Kõrgus 2	51,5 cm
Pakendi Laius 2	60 cm
Pakendi Pikkus 2	80 cm
Pakendi Kaal 2	51,23 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah
✓	Halogeenivaba Toode	

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastavus ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Ennetav Hiina RoHS deklaratsioon (ei kuulu Hiina RoHS-i õigussfääri)
Keskkonnaalane Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad