


Hoja de características del producto

Especificaciones



M.PL.3-4V.WITHD.NS250 DEVICES

03421

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Equipo Instalado	Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
	Compact, estado 1 conexión NSX250 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX250 con protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - vertical instalación
	Compact, estado 1 extraíble NSX250 con protección diferencial - control: telemandado - vertical instalación
Descripción De Los Polos	4 3P, estado 1 conexión NSX100...160 vertical instalación
	3 4P, estado 1 conexión NSX100...160 vertical instalación
	2 3P, estado 1 extraíble NSX100...160 vertical instalación
	2 4P, estado 1 extraíble NSX100...160 vertical instalación
	4 3P, estado 1 conexión NSX250 vertical instalación
	3 4P, estado 1 conexión NSX250 vertical instalación
	2 3P, estado 1 extraíble NSX250 vertical instalación
	2 4P, estado 1 extraíble NSX250 vertical instalación

Número De Modulos Verticales (50 Mm)	8 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 9 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 10 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo en 650 mm armario 11 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo en 650 mm armario 7 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , Linergy FC en 650 mm armario 9 módulos, estado 1 NSX100...160 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 8 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , Linergy FC en 650 mm armario 10 módulos, estado 1 NSX250 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario 9 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , Linergy FC en 650 mm armario 11 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo en 650 mm armario 9 módulos, estado 1 NSX100...160 con protección diferencial , directo en 650 mm armario 10 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , Linergy FC en 650 mm armario 12 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo en 650 mm armario 10 módulos, estado 1 NSX250 con protección diferencial , directo en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Color	Blanco
Ancho	603 mm
Altura	202 mm
Profundidad	372 mm
Peso Del Producto	3,2 kg

Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 7 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 3P 4 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión maneta vertical 4P 3 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 3P 4 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin conexión telemandado vertical 4P 3 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble maneta vertical 3P 2 directo 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble maneta vertical 4P 2 directo 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 sin extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 4P 3 Linergy FC 8 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 3P 4 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión maneta vertical 4P 3 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 3P 4 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión mando rotativo vertical 4P 3 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 3P 4 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin conexión telemandado vertical 4P 3 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble maneta vertical 3P 2 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble maneta vertical 4P 2 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 sin extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 9 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble maneta vertical 3P 2 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble maneta vertical 4P 2 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble mando rotativo vertical 3P 2 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble mando rotativo vertical 4P 2 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble telemandado vertical 3P 2 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX100...160 con extraíble telemandado vertical 4P 2 directo 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión mando rotativo vertical 3P 4 Linergy FC 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión telemandado vertical 3P 4 Linergy FC 10 187,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión mando rotativo vertical 4P 3 Linergy FC 10 187,5 mm
-----------------	---

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión telemandado
vertical 4P 3 Linergy FC 10 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión maneta vertical
3P 4 directo 12 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión maneta vertical
4P 3 directo 12 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión mando rotativo
vertical 3P 4 directo 10 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión mando rotativo
vertical 4P 3 directo 10 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión telemandado
vertical 3P 4 directo 10 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con conexión telemandado
vertical 4P 3 directo 10 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble maneta vertical
3P 2 directo 11 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble maneta vertical
4P 2 directo 11 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble mando rotativo
vertical 3P 2 directo 11 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble mando rotativo
vertical 4P 2 directo 11 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble telemandado
vertical 3P 2 directo 11 187,5 mm

650 mm 400 mm Prisma P armario Compact NSX250 con extraíble telemandado
vertical 4P 2 directo 11 187,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	21,000 cm
Paquete 1 Longitud	58,500 cm
Paquete 1 Peso	3,250 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	20,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	20,500 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	105,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	239,040 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí
- ✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil