



Enclosed DOL starter, TeSys LE,
9A, 230V AC coil, including 1 LC1D,
2-pos switch and reset button

LE1D09P7A13

Peamine

Vahemik	TeSys
Toote Nimi	TeSys LE
Seadme Lühinimi	LE1D
Toote Või Komponenti Tüüp	Enclosed DOL starter
Seadme Rakendus	Standard
Utilisation Category	AC-3
Device Composition	Thermal overload relay ordered separately Contactor
Control Type	Nupp reset sinine R Selector switch 2 positions start/stop O-I

Täiendav

Motor Power Kw	2,2 kW 220/230 V AC 50/60 Hz 4 kW 380/400 V AC 50/60 Hz 4 kW 415 V AC 50/60 Hz 4 kW 440 V AC 50/60 Hz 5,5 kW 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW 660/690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current	9 A
[Uc] Control Circuit Voltage	230 V AC 50/60 Hz
Cable Entry Number	2 ISO20 top 2 ISO20 bottom
Laius	88 mm
Kõrgus	166 mm
Sügavus	135 mm
Netokaal	0,92 kg

Keskkond

Materjal	Polükarbonaat
Ip Kaitse Tase	IP65vastab IEC 60529
Ik Kaitseaste	IK07 conforming to IEC 60529
Standardid	IEC 60947-4-1
Välisõhu Töötemperatuur	-5...40 °C
Keskkonnaomadused	Standard environment
Toote Sertifikaadid	UKCA

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrelda tooteid #, INK# ja kustutage jätkamiseks mõni toode

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	15,500 cm
Pakendi Laius 1	17,500 cm
Pakendi Pikkus 1	26,500 cm
Pakendi Kaal 1	878,000 g
Pakendi Tüüp 2	P06
Ühikute Arv Pakendis 2	30
Pakendi Kõrgus 2	75,000 cm
Pakendi Laius 2	60,000 cm
Pakendi Pikkus 2	80,000 cm
Pakendi Kaal 2	39,610 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

✓	Ilma Svhc Reach-Ta	
✓	Mürgiste Raskemetallideta	
✓	Elavhõbedavaba	
✓	Rohs Eranditeave	Jah

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Vastavus ELi RoHS deklaratsioon
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon
Keskkonnavalade Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Weee	Tootest tuleb Euroopa Liidu turgudel vabaneda vastavuses erijäätmeseadustele ning see ei tohi sattuda olmeprügi sekka.
Ringlusprofiil	Kasutuselt kõrvaldamise teave