



Wall mounted steel enclosure,
Spacial S3D, double plain door,
without mounting plate,
1000x1200x400mm, IP55, IK10

NSYS3D101240D

Peamine

Vahemik	Spacial
Toote Nimi	Spacial S3D
Application	Mitmeotstarbeline
Category	Compact enclosure
Enclosure Nominal Height	1000 mm
Enclosure Nominal Width	1200 mm
Enclosure Nominal Depth	400 mm
Ukse Tüüp	Lihtne
Paigaldusplaadi Kirjeldus	Ilma paigaldusplaadita
Tihendusplaadi Tüüp	Standard
Installation Accessory Type	Wall-mounting
Device Composition	1 body 2 cable gland plate 1 lock 2 door

Täiendav

Body Type	Gutter-shaped front rail double sheet thickness Single piece body
Number Of Doors	Front face 2
Door Opening Side	Reversible 120 °)
Lukustuse Tüüp	3 points lock, 3 mm double-bar
Accessibility For Operation	Front
Removable Parts	Door by hinges Cable gland plate kruvid
Materjal	teras
Pinna Viimistlus	epoxy-polyester powder
Colour	hall RAL 7035)
Standardid	IEC 62208
Toote Sertifikaadid	cUL UL DNV BV GL LR
Netokaal	68 kg

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #,LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Keskkond

Electromagnetic Compatibility	Electromagnetic field immunity test
Ik Degree Of Protection	IK10 IEC 62262
Ip Kaitse Tase	IP55vastabIEC 60529

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	46 cm
Pakendi Laius 1	101 cm
Pakendi Pikkus 1	123 cm
Pakendi Kaal 1	68 kg
Pakendi Tüüp 2	PAL
Ühikute Arv Pakendis 2	2
Pakendi Kõrgus 2	116 cm
Pakendi Laius 2	100 cm
Pakendi Pikkus 2	123 cm
Pakendi Kaal 2	159 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)



Läbipaistvus RoHS/REACH

Heaolu tulemuslikkus

	Elavhõbedavaba	
	Rohs Eranditeave	Jah

Sertifikaadid ja standardid

Reach-Määrus	REACH-deklaratsioon
Eli Rohs Direktiiv	Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)
Hiina Eohs Regulatsioon	Hiina RoHS deklaratsioon Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.
Keskkonnavaline Avaldus	Toote keskkonnaprofiil
Ringlusprofiil	Spetsiaalsed käitlusnõuded puuduvad