



Spacial SF enclosure with mounting plate - assembled - 1800x1000x400 mm

NSYSF181040P

⚠ Võetakse tootmisest maha

⚠ Toote tootmise lõpetamisest teatamise kuupäev 24. okt 2023

⚠ Teeninduse lõppkuupäev 30. sept 2024

Peamine

Vahemik	PanelSeT
Extended Range	PanelSeT SF
Application	Mitmeotstarbeline
Toote Või Komponenti Tüüp	Suitable enclosure
Enclosure Nominal Height	1800 mm
Enclosure Nominal Width	1000 mm
Enclosure Nominal Depth	400 mm
Korpuse Paigaldus	Floor-standing
Device Composition	2 sliding rails 4 mounting plate bracket 1 structure 1 door 1 locking system with handle door 1 rear panel 1 roof 1 mounting plate

Täiendav

Structure Type	Perforated structure with a pitch of 25 mm Vertical uprights joined with top and bottom frames Panels and doors built into the structure Formed from a single section
Door Opening Side	Reversible 120 °)
Door Type	Lihtne front
Paigaldusplaadi Kirjeldus	Plain
Tihendusplaadi Tüüp	Without gland plate
Lock Type	4 points lock, handle with 5 mm double bar insert front door
Number Of Doors	Front 1
Accessibility For Operation	Rear Sides of enclosure Front
Removable Parts	Door kruvid hinge Mounting plate kruvid mounting plate bracket Rear panel kruvid Roof kruvid Mounting plate bracket kruvid Sliding rail kruvid

Suurim lubatud võrreldavate toodete arv on täis. Avage jaotis Võrrele tooteid #LNK# ja kustutage jätkamiseks mõni boode

Materjal	Frame galvanised steel Uprights galvanised steel Door terasplekk Panels terasplekk Hinge zamak Käepide polyamide 6 with 30 % fibre glass
Pinna Viimistlus	epoxy-polyester powder
Colour	Enclosure hall RAL 7035) Käepide must RAL 9005)
Netokaal	147,462 kg

Keskkond

Standardid	IEC 62208
Nema Degree Of Protection	NEMA 3R/12
Ip Kaitse Tase	IP55vastabIEC 60529
Ik Degree Of Protection	IK10 IEC 62262

Pakendiüksused

Pakendi Tüüp 1	PCE
Ühikute Arv Pakendis 1	1
Package 1 Height	49,0 cm
Pakendi Laius 1	105,0 cm
Pakendi Pikkus 1	213,0 cm
Pakendi Kaal 1	135,0 kg
Pakendi Tüüp 2	PAL
Ühikute Arv Pakendis 2	2
Pakendi Kõrgus 2	193,0 cm
Pakendi Laius 2	105,0 cm
Pakendi Pikkus 2	98,0 cm
Pakendi Kaal 2	270,0 kg

Lepinguline garantii

Garantii	18 months
----------	-----------

Jätkusuutlikus

Green Premium™ ökomärgistus on Schneider Electricu kohustus pakkuda tooteid oma klassi parima keskkonnatoimega. Green Premium lubab järgida uusimaid määrusi, keskkonnamõjude läbipaistvust ning ringid- ja madala CO₂-heitega tooteid.

Toote jätkusuutlikkuse hindamise juhend on valge raamat, mis selgitab globaalseid ökomärgise standardeid ja seda, kuidas keskkonnadeklaratsioone tõlgendada.

[Juhis kaubandusliku toote jätkusuutlikkuse hindamiseks >](#)

Heaolu tulemuslikkus

 Elavhõbedavaba

 Rohs Eranditeave [Jah](#)

Reach-Määrus [REACH-deklaratsioon](#)

Eli Rohs Direktiiv Ennetav vastavus (toode ei jää EL-i RoHS seadustega määratud piiridesse)

Hiina Eohs Regulatsioon [Hiina RoHS deklaratsioon](#)
Toode ei kuulu Hiina RoHS sfääri. Ainedeklaratsioon teavitamiseks.