

Hoja de características del producto

Especificaciones



IP30 REINFORCED PLAIN DOOR IK10 W650

01224

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Puerta
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Equipo Suministrado	Puerta maneta Cerradura (llave 405) bisagra otro bloqueo de teclas e insertar solicitar por separado
Montaje De Armario	De suelo
Type Of Door	Sencillo
Grado De Protección Ip	IP30

Complementario

Installation Description	Armario - anchura 650 mm
Lado De Apertura De Puerta	Reversible
Número De Cierres	3
Door Opening Angle	120 °
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	36
Material Del Envoltente	Chapa de acero tratada
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Altura	2000 mm
Ancho	650 mm
Peso Del Producto	24,6 kg
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Entorno

Grado De Protección Ik	IK10 conforming to EN/IEC 62263
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,000 cm
Paquete 1 Ancho	69,500 cm
Paquete 1 Longitud	203,500 cm
Paquete 1 Peso	23,350 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	95,000 cm
Paquete 2 Ancho	200,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	246,000 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil