

Hoja de características del producto

Especificaciones



CLASS 2 INSULATING PLATE WIDTH 600/650

03154

! Descatalogado desde el: 25 abr 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma G Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Contraventana aislante
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Pack de armario - anchura 555 mm
Equipo Instalado	Medidores de potencia, estado 1 medidores de kilovatios-hora - vertical instalación
Descripción De Los Polos	2 4P, estado 1 medidores de kilovatios-hora vertical instalación 3 2P, estado 1 medidores de kilovatios-hora vertical instalación
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	9 módulos, estado 1 medidores de kilovatios-hora en 600 mm armario de fijación al suelo 9 módulos, estado 1 medidores de kilovatios-hora en 600 mm cofret 9 módulos, estado 1 medidores de kilovatios-hora en 650 mm armario 9 módulos, estado 1 medidores de kilovatios-hora en 555 mm Pack de armario 6 módulos, estado 1 medidores de kilovatios-hora en 600 mm armario de fijación al suelo 6 módulos, estado 1 medidores de kilovatios-hora en 600 mm cofret 6 módulos, estado 1 medidores de kilovatios-hora en 650 mm armario 6 módulos, estado 1 medidores de kilovatios-hora en 555 mm Pack de armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	600 mm
Altura	420 mm
Peso Del Producto	0,66 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Functional Unit	600 mm Prisma G armario de fijación al suelo medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 2P 3 6 600 mm Prisma G cofret medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 2P 3 6 600 mm Prisma G armario de fijación al suelo medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 4P 2 9 600 mm Prisma G cofret medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 4P 2 9 650 mm 400 mm Prisma P armario medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 2P 3 6 650 mm 400 mm Prisma P armario medidores de potencia medidores de kilovatios-hora vertical 4P 2 9
-----------------	--

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	52,0 cm
Paquete 1 Longitud	68,0 cm
Paquete 1 Peso	670,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	81,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	28,8 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)