


Hoja de características del producto

Especificaciones



W400 ADJUSTABLE MODULAR DEVICE RAIL PRISMA P

03404

! Descatalogado desde el: 2 nov 2021

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Rail
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P
Tipo De Carril	Modular Ajustable
Equipo Instalado	Compact, estado 1 Fijo INS100 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS160 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS41 - control: mando rotativo - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo INS63 - control: mando rotativo - vertical instalación Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular Multi 9, estado 1 Fijo NG125 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo INS125 - control: mando rotativo - vertical instalación Acti 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A Multi 9, estado 1 Fijo dispositivo modular <= 40 A Compact, estado 1 Fijo NG160 sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NG160 NA sin protección diferencial - control: maneta Compact, estado 1 Fijo NSA125...160 - control: maneta
Descripción De Los Polos	1 3P, estado 1 Fijo INS100 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS100 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo INS160 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS160 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo INS41 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS41 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo INS63 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS63 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo NG125 1 4P, estado 1 Fijo NG125 1 3P, estado 1 Fijo INS125 vertical instalación 1 4P, estado 1 Fijo INS125 vertical instalación 1 3P, estado 1 Fijo NG160 1 4P, estado 1 Fijo NG160 1 3P, estado 1 Fijo NG160 NA 1 4P, estado 1 Fijo NG160 NA 1 3P, estado 1 Fijo NSA125...160 1 4P, estado 1 Fijo NSA125...160

Complementario

Installation Description	Armario - anchura 400 mm profundidad 400 mm
Altura Nominal Del Armario	2000 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Modulos Verticales (50 Mm)	4 módulos, estado 1 INS100, directo en 400 mm armario
	5 módulos, estado 1 INS100, directo en 400 mm armario
	4 módulos, estado 1 INS125, directo en 400 mm armario
	5 módulos, estado 1 INS125, directo en 400 mm armario
	4 módulos, estado 1 INS160, directo en 400 mm armario
	5 módulos, estado 1 INS160, directo en 400 mm armario
	4 módulos, estado 1 INS41, directo en 400 mm armario
	4 módulos, estado 1 INS63, directo en 400 mm armario
	3 módulos, estado 1 dispositivo modular <= 40 A, directo en 400 mm armario
	4 módulos, estado 1 dispositivo modular, directo en 400 mm armario
	5 módulos, estado 1 NG125 sin protección diferencial , directo en 400 mm armario
	5 módulos, estado 1 NG160 sin protección diferencial , directo en 400 mm armario
	5 módulos, estado 1 NG160 NA sin protección diferencial , directo en 400 mm armario
	5 módulos, estado 1 NSA125...160, directo en 400 mm armario
Pasos De 9 Mm	20
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Altura	30 mm
Ancho	325 mm
Profundidad	325 mm
Peso Del Producto	0,76 kg
Color	Natural
Material	Metal

Entorno

Normas	IEC 61439-1
	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)