


# Hoja de características del producto

## Características

# 03411

## Placa soporte NSX250 horizontal fijo mando maneta 3 polos



### Principal

Gama	Prisma
Compatibilidad de gama	Prisma P
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Equipo instalado	EasyPact : fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact : fijo CVS250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact : fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact : fijo NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact : fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación EasyPact : fijo CVS250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact : fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación Compact : fijo NSX250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación
Descripción de los polos	1 x 3P : fijo : NSX100...160 horizontal instalación 1 x 3P : fijo : NSX250 horizontal instalación 1 x 3P : fijo : CVS100...160 horizontal instalación 1 x 3P : fijo : CVS250 horizontal instalación

### Complementario

Descripción de la instalación	Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
Número de módulos verticales (50 mm)	3 módulos (pedido por separado)CVS100...160 sin protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)CVS250 sin protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)NSX100...160 sin protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)NSX250 sin protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)CVS100...160 con protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)CVS250 con protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)NSX100...160 con protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)NSX250 con protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario
Altura	141 mm

Peso del producto	1.16 kg
Acabado de la superficie	Mate Liso
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco RAL 9001

### Entorno

Normas	IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASEFA

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0722 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC <a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

### Información Logística

País de Origen	Italia
----------------	--------

### Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------