


# Hoja de características del producto

## Características

# 03413

## Placa soporte NSX250 hzta. fijo/ext. sobre zó. mando rotativo/telemando 3 P



### Principal

Gama	Prisma
Compatibilidad de gama	Prisma P
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Equipo instalado	<p>Compact : fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compact : fijo NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>EasyPact : fijo CVS100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>EasyPact : fijo CVS250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compact : fijo NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compact : fijo NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compact (pedido por separado) enchufable NSX100...160 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación</p> <p>Compact (pedido por separado) enchufable NSX250 sin protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación</p> <p>Compact : fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compact : fijo NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>EasyPact : fijo CVS100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>EasyPact : fijo CVS250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compact : fijo NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compact : fijo NSX250 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compact (pedido por separado) enchufable NSX100...160 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compact (pedido por separado) enchufable NSX250 sin protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compact (pedido por separado) enchufable NSX100...160 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compact (pedido por separado) enchufable NSX250 con protección diferencial - control: mando rotativo - horizontal instalación</p> <p>Compact (pedido por separado) enchufable NSX100...160 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compact (pedido por separado) enchufable NSX250 sin protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación</p> <p>Compact (pedido por separado) enchufable NSX100...160 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación</p>

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Compact (pedido por separado) enchufable NSX250 con protección diferencial - control: telemandado - horizontal instalación  
 Compact (pedido por separado) enchufable NSX100...160 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación  
 Compact (pedido por separado) enchufable NSX250 con protección diferencial - control: maneta - horizontal instalación

Descripción de los polos	1 x 3P : fijo : NSX100...160 horizontal instalación 1 x 3P : fijo : NSX250 horizontal instalación 1 x 3P : fijo : CVS100...160 horizontal instalación 1 x 3P : fijo : CVS250 horizontal instalación 1 tornillo : 3P (pedido por separado)enchufable (pedido por separado)NSX100...160 horizontal instalación 1 tornillo : 3P (pedido por separado)enchufable (pedido por separado)NSX250 horizontal instalación
--------------------------	--

## Complementario

Descripción de la instalación	Armario - anchura 650 mm, profundidad 400 mm
Número de módulos verticales (50 mm)	3 módulos (pedido por separado)CVS100...160 sin protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)CVS250 sin protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)NSX100...160 sin protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)NSX250 sin protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)CVS100...160 con protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)CVS250 con protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)NSX100...160 con protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario 3 módulos (pedido por separado)NSX250 con protección diferencial , directo en 650 mm Wide armario
Altura	200 mm
Peso del producto	2.015 kg
Acabado de la superficie	Mate Liso
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco RAL 9001

## Entorno

Normas	IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASEFA

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0807 - Declaración de conformidad de Schneider Electric <a href="#">Declaración de conformidad de Schneider Electric</a>
REACH	La referencia no contiene SVHC <a href="#">La referencia no contiene SVHC</a>
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	DISPONIBLE

## Información Logística

País de Origen	Francia
----------------	---------

## Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------