


Hoja de características del producto

Especificaciones



Canto plano 400A +CF

KSA400DMCL4CF

! Descatalogado desde el: 23 jul 2021

! No se fabrica

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Del Producto	KS
Tipo De Producto O Componente	Codo multiple
Descrip. B. Distrib.	Corta-fuegos
Función	Cambio de dirección
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	400 A en 35 °C
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...690 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Ángulo De Funcionamiento	90 °
Tipo De Cambio De Dirección	dirección 1, estado 1 Codo de canto para Hacia arriba - neutro para abajo dirección 3, estado 1 Plano para Izquierda - neutro para derecha
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Tipo De Dimensión	Hecho a medida
Longitud	250...695 mm C 250...745 mm A

Complementario

Ancho	147 mm
Profundidad	60 mm
Peso Del Producto	9,9 kg
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Conexión Eléctrica	Contacto deslizante lubricado
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Altura	77,5 cm
Paquete 1 Ancho	92 cm
Paquete 1 Longitud	77,9 cm
Paquete 1 Peso	54 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.