


Hoja de características del producto

Especificaciones



ZETA de plano 630A



KSA630DZE4A

! Descatalogado desde el: 23 jul 2021

! No se fabrica

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Del Producto	KS
Tipo De Producto O Componente	Zeta
Descrip. B. Distrib.	Estándar
Función	Cambio de dirección
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	630 A en 35 °C
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...690 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Ángulo De Funcionamiento	90 °
Tipo De Cambio De Dirección	dirección 1, estado 1 Codo de canto para Hacia arriba - neutro para arriba dirección 1, estado 1 Codo de canto para Izquierda - neutro para arriba
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Tipo De Dimensión	Hecho a medida
Longitud	290...785 mm A 200...695 mm C

Complementario

Ancho	167 mm
Profundidad	117 mm
Peso Del Producto	12,2 kg
Conexión Eléctrica	Contacto deslizante lubricado
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Altura	12 cm
Paquete 1 Ancho	74,2 cm
Paquete 1 Longitud	74,2 cm
Paquete 1 Peso	18 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.