


Hoja de características del producto

Especificaciones



Placa de soporte para EZC100 vertical, 1P

03502

! Descatalogado desde el: 21 mar 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa de montaje
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Installation Description	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Equipo Instalado	EasyPact, estado 1 Fijo EZC100 sin protección diferencial - control: maneta - vertical instalación
Descripción De Los Polos	15 1P, estado 1 Fijo EZC100 vertical instalación 5 3P, estado 1 Fijo EZC100 vertical instalación 3 4P, estado 1 Fijo EZC100 vertical instalación
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	5 módulos, estado 1 EZC100 sin protección diferencial , directo en 650 mm armario
Normas	IEC 61439-2
Certificaciones De Producto	ASEFA

Complementario

Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Acabado De La Superficie	Liso Mate
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Ancho	575 mm
Altura	147 mm
Peso Del Producto	2,2 kg
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZC100 sin Fijo maneta vertical 1P 15 directo 5 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZC100 sin Fijo maneta vertical 3P 5 directo 5 62,5 mm 650 mm 400 mm Prisma P armario EasyPact EZC100 sin Fijo maneta vertical 4P 3 directo 5 62,5 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,000 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	15,000 cm
Paquete 1 Longitud	59,000 cm
Paquete 1 Peso	2,200 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	40,000 cm
Paquete 2 Longitud	60,000 cm
Paquete 2 Peso	14,060 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	24
Paquete 3 Altura	60,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	63,120 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin
Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)