


Hoja de características del producto

Especificaciones



FR.PL.HZ.NS630 C/OVER MOT.

03656

! Descatalogado desde el: 21 feb 2022

! No se fabrica

Principal

Gama	Prisma
Gama De Producto	Prisma P
Tipo De Producto O Componente	Placa frontal
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma P Cabina
Tipo De Carátula	Separar
Equipo Instalado	Cambio de fuente, estado 1 Fijo Cambio de fuente NSX400...630 sin protección diferencial - control: mando a distancia - horizontal instalación
Descripción De Los Polos	2 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 Cambio de fuente NSX400...630 horizontal instalación 2 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 Cambio de fuente NSX400...630 horizontal instalación
Posición De Funcionamiento	Horizontal

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Posición De Conexión	Conexión remota
Número De Módulos Verticales (50 Mm)	10
Normas	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA
Material	Acero
Acabado De La Superficie	Mate Liso
Tratamiento De Protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)
Altura	500 mm
Ancho	500 mm
Peso Del Producto	1,72 kg
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P armario cambio de fuente Cambio de fuente NSX400...630 sin Fijo mando a distancia horizontal 3P 2 directo 10 650 mm 400 mm Prisma P armario cambio de fuente Cambio de fuente NSX400...630 sin Fijo mando a distancia horizontal 4P 2 directo 10

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,000 cm
Paquete 1 Ancho	51,000 cm
Paquete 1 Longitud	51,000 cm
Paquete 1 Peso	1,720 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	11,000 cm
Paquete 2 Ancho	53,000 cm
Paquete 2 Longitud	53,000 cm
Paquete 2 Peso	10,320 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	72
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	135,840 kg

Información Logística

Pais De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil