

Hoja de características del producto

Especificaciones

Detector de movimiento Argus 300°



MTN564319

! Descatalogado desde el: 29 abr 2022

! No se fabrica

Principal

Gama De Producto	Detectorde movimiento ARGUS
Gama	ARGOS
Tipo De Producto O Componente	Detector de movimiento
Tipo De Carga	Capacitivo : 10 A, 140 µF, AC Lámpara incandescente: 3000 W, AC Lámpara halógena: 2500 W, AC
Color	Blanco polar
Código De Color	RAL 9010
Tipo De Paquete	Caja

Complementario

[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V
Frecuencia De Red	50 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230 V
Number Output Current	16 A
Tipo De Protección	Protección de zona de fluencia
Tipo De Ajuste	Área de detección ajustable Ajuste de tiempo Sensibilidad a la luz ajustable
Tipo De Pantalla	LED
Temporizado	1 s...8 min
Ajuste De Intensidad De Luz	3...1000 lux
Ángulo De Detección Horizontal	0...300 °
Detection Range	Frontal, estado 1 16 m Lateral, estado 1 10 m
Material	PC (policarbonato) brillante
Montaje Del Dispositivo	Superficie
Alto Montaje	2,5 m

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-20...25 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,4 cm
Paquete 1 Ancho	10 cm
Paquete 1 Longitud	14,2 cm
Paquete 1 Peso	528 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia

Directiva Rohs Ue	No Conforme
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil