


Hoja de características del producto

Especificaciones



LINERGY BS 4P MULTISTAGE BB 630A 52 AGUJEROS

04055

! Descatalogado desde el: 2 nov 2021

! No se fabrica

Principal

Gama	Linergy
Gama De Producto	Linergy
Tipo De Producto O Componente	Repartidor multinivel 40 A
Nombre Del Producto	Linergy BS
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario Prisma Prisma P armario
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial
Grado De Protección Ip	IPxx B

Complementario

Soporte De Montaje	Placa perforada Prisma en posición vertical Placa de montaje
Tipo De Montaje	Vertical Horizontal
Número De Polos	4P
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	440 V AC
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	750 V AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	630 A
[In] Corriente Nominal	630 A en 40 °C
[Icw] Corriente Temporal Admisible	25 kA para 1 s
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	40 kA
I²T En Activación	625000000 A².s
Sección Transversal Del Embarrado	32 x 8 mm
Conexiones - Terminales	Suministro, estado 1 terminal engarzado 50 mm² Suministro, estado 1 barras flexibles, 32 x 8 mm Distribución, estado 1 agujeros M6 - tipo de cable: Fase) , 13 1...50 mm²
Altura	235 mm
Ancho	470 mm
Profundidad	115 mm
Peso Del Producto	5,6 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Entorno

Normas	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Certificaciones De Producto	ASEFA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,5 cm
Paquete 1 Ancho	26 cm
Paquete 1 Longitud	55 cm
Paquete 1 Peso	5,61 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.