

Hoja de características del producto

Especificaciones



Metal industrial box FL21 cable entry H150xW300xD120 IP55 IK10 RAL 7035

NSYSBMC153012

! Descatalogado desde el: 1 nov 2020

! No se fabrica

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	Spacial SBM
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Nombre Abreviado Del Equipo	SBMC
Tipo De Envolvente	Caja de entrada
Altura Nominal Del Armario	150 mm
Anchura Nominal Del Armario	300 mm
Profundidad Nominal Del Armario	120 mm
Montaje De Armario	Montaje en pared
Composición Del Dispositivo	4 tornillo de cubierta 1 tapa 1 cuerpo 2 placa pasacables FL21
Tipo De Cuerpo	Cuerpo de una sola pieza plegado y soldado
Tipo De Carátula	Puerta ciega
Fijación De Cubierta	Tornillo media vuelta de metal
Tipo De Cierre	Tornillo imperdible PZ2 área sellada exterior
Piezas Extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles Placa pasacables tornillo

Complementario

Material	Chapa de acero
Acabado De La Superficie	Poliéster pulverizado
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones De Producto	UL GL BV DNV LR
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 conforming to IEC 62262
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-35...60 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Operating Temperature	-35...80 °C
Peso Del Producto	2,73 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	13,8 cm
Paquete 1 Ancho	16,2 cm
Paquete 1 Longitud	30,8 cm
Paquete 1 Peso	2,836 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

- ✓

Conforme Con Reach Sin Svhc
- ✓

Sin Metales Pesados Tóxicos
- ✓

Sin Mercurio
- ✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)