


Hoja de características del producto

Especificaciones



KNOCKOUT GLAND PLATE 13 ENTRIES M16-20 FOR REF 08871/08875/08876 G IP30 AND IP55

08895

! No se fabrica

! Descatalogado desde el: 25 abr 2023

Principal

Gama De Producto	Prisma G
Gama	Prisma
Compatibilidad De Gama	Prisma Prisma G armario
Tipo De Producto O Componente	Placa de prensa
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de la envoltente
Compatibilidad Del Producto	Envoltente IP43 Envoltente IP31 Envoltente IP30 Envoltente IP55

Complementario

Descripción Del Armario/Celda	Cofret - anchura 600 mm Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 300 mm Conducto de fijación al suelo - anchura 300 mm
Tipo De Placa Pasacables	Knockouts
Ubicación De Montaje	Superior Parte inferior
Material	Material aislado
Número De Entrada Para Cables	5 M16/25 8 M20
Cantidad Por Juego	Juego de 1
Profundidad	180 mm
Peso Del Producto	0,16 kg
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Longitud	21,5 cm
Paquete 1 Peso	160,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	16,0 cm
Paquete 2 Ancho	16,0 cm
Paquete 2 Longitud	30,0 cm
Paquete 2 Peso	1,6 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	250
Paquete 3 Altura	47,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	40,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas