

Hoja de características del producto

Especificaciones



Set of 2 uprights for mount.
hor.support plate or 19chassis in
PLAencl.H1250mm

NSYSPLA125

Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de montaje
Tipo De Producto O Componente	Vertical
Device Application	Multiuso
Enclosure Nominal Dimensions	- H: 1250 mm D: 320 mm - H: 1250 mm D: 420 mm
Soporte De Montaje	Soporte intermedio en los armarios de 2 puertas
Compatibilidad De Gama	Thalassa Thalassa PLA
Composición Del Dispositivo	elementos de fijación 1 montante derecho 1 montante izquierdo
Material	Acero galvanizado

Complementario

Modo De Fijación	Mediante elemento de fijación - laterales del armario ubicación
Ajuste	Ajustable en profundidad cada 50 mm con tuercas enjauladas
Altura	Nominal, estado 1 1250 mm Real, estado 1 1080 mm
Profundidad	70 mm
Dimensiones De Corte	11 x 13 mm

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	108,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,0 cm
Paquete 1 Peso	300,0 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS [Sí](#)

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas