

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## interruptor horario intuitivo IHP 1C 16A, 56 manobras

CCT15720

! Descatalogado desde el: 29 abril 2022

! No se fabrica

### Principal

Range of product	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iID
Nombre corto del dispositivo	PHI
Tipo de producto o componente	Interruptor digital temporizado programable
Aplicación del dispositivo	Edificios
Tipo de batería	Litio
Número de canales	1
Idioma de usuario	Inglés Francés Portugués Italiano Alemán Español
Tono de color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

### Complementario

Compatibilidad del producto	Compatibilidad mecánica con embarrados de distribución eléctrica tipo peine
Consumo de potencia en W	4 VA
Intensidad de conmutación máxima	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC +/- 10 % en 50/60 Hz
Precisión	+/- 1 s/day 20 °C
Duración de ciclo	24 horas + 7 días
Número máximo de conmutaciones	56
Duración mínima del intervalo	1 min
Miembros transversales	Cambio automático entre horario de invierno y horario de verano
Tipo de pantalla	LCD retroiluminada
Vida de la batería	6 yr
Tiempo de backup	Tiempo 6 años y programa de ahorro
Tipo de ajuste	Ausencia de función de vacaciones
Conexiones - terminales	terminales sin tornillos

<b>SopORTE de montaje</b>	carril DIN
<b>Pasos de 9 mm</b>	5
<b>Anchura</b>	45 mm
<b>Altura</b>	85 mm
<b>Profundidad</b>	66 mm
<b>Función</b>	Ninguno
<b>Ausencia de vacaciones</b>	Si
<b>Conmutación de tiempo</b>	Automatico
<b>Actualizado por</b>	Ninguno
<b>Código de compatibilidad</b>	IHP

## Entorno

<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-10...50 °C
<b>Grado de protección IP</b>	IP20 B

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Estado de oferta sostenible</b>	Producto Green Premium
<b>Directiva RoHS UE</b>	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
<b>Comunicación ambiental</b>	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
<b>Perfil de circularidad</b>	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>

## Información Logística

<b>País de Origen</b>	ES
-----------------------	----

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 months
----------------------------	-----------

## Sustituciones recomendadas

La CCT15720 se sustituye por:

1x



Acti9 IH - Interruptor horario programable digital - 2.5 módulos - 1 Canal - 16 A  
CCT15441