

Hoja de características del producto

Especificaciones



Armario VDM 14U 2 cuerpos D480

NSYVD2M14U5

! Descatalogado desde el: 9 oct 2023

! No se fabrica

Principal

Gama	Spacial
Nombre Del Producto	SPN
Application	Aplicación electrónica
Tipo De Producto O Componente	Armario compacto
Tipo De Cuerpo	2 cuerpo
Tipo De Bastidor	Fijo
Altura Nominal Del Armario	700 mm
Anchura Nominal Del Armario	600 mm
Profundidad Nominal Del Armario	480 mm
Tipo De Accesorio De Instalación	Montaje mural
Destino Del Producto	Sistemas electrónicos y redes
Composición Del Dispositivo	1 parte trasera, estado 1 interior del armario 2 placa pasacables, estado 1 parte superior e inferior de la parte posterior 1 bastidor fijo de 19", estado 1 parte posterior de 65 mm de la carátula 1 cuerpo 1 puerta con cierre

Complementario

Tipo De Puerta	Transparente
Número De Puertas	Cara frontal, estado 1 1 puertas
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Cierre	Cierre de doble barra de 3 mm
Tipo De Placa Pasacables	Estándar
Número De Unidades De 19"	14
Accesibilidad Para Funcionamiento	Cuerpo frontal y parte posterior frontal
Piezas Extraíbles	Puerta mediante bisagras Cuerpo mediante elemento de fijación Bastidor
Material	Armario, estado 1 acero Bastidor fijo de 19", estado 1 acero galvanizado
Acabado De Superficie	Armario, estado 1 polvo de epoxi-poliéster
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Peso Del Producto	36,5 kg
Ancho	600 mm
Altura	700 mm
Profundidad	480 mm

Entorno

Grado De Protección Ip	IP66 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK08 acorde a IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	49,5 cm
Paquete 1 Ancho	62,0 cm
Paquete 1 Longitud	74,0 cm
Paquete 1 Peso	36,5 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAM
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	162,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	244,0 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto