

Hoja de características del producto

Especificaciones



Toma corriente inalámbrica Wiser 16A

CCT7111119

Principal

Gama	Wiser
Gama De Producto	WiserExtend
Tipo De Producto O Componente	Termostato programable inteligente
Compatibilidad Del Producto	Wiser hub generation 1
Nombre De La App Móvil	Wiser by SE
Configuración De Polos De Salida	2P + E
Estándar De Salida	Schuko
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Función Disponible	Repetidor de radiocomunicación Relé de enchufe móvil
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico Zigbee - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Número De Socket	1
Ubicación De Montaje	Interior
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC en 50 Hz
Máximo Consumo De Potencia En W	3 kW
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	0...30 °C
Tipo De Protección	Protección con fusible
Tipo De Control	Pulsador de E / S para relé encendido / apagado Por aplicación móvil
Señalizaciones En Local	LED - tipo de cable: verde)
Nombre De Software	Wiser App, estado 1 control Wiser App, estado 1 measure Wiser App, estado 1 monitor
Material	Termoplástico
Altura	60 mm
Ancho	60 mm
Profundidad	65 mm
Certificaciones De Producto	Zigbee 3.0

Entorno

Directivas	2014/53/UE - Directiva sobre equipos radioeléctricos
------------	--

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...35 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...2500 m
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	12,5 cm
Paquete 1 Peso	218,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,899 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	192
Paquete 3 Altura	75,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	54,384 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos



Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil