

Hoja de características del producto

Especificaciones



19 swing chass 20U W800 Spacial

NSYVDM20U8P

Principal

Gama	Spacial
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de montaje
Tipo De Producto O Componente	Bastidor de 19"
Application	Aplicación electrónica Multiuso
For Enclosure Nominal Dimensions	- H: 1000 mm W: 800 mm D: 250 mm - H: 1000 mm W: 800 mm D: 300 mm - H: 1000 mm W: 800 mm D: 400 mm
Tipo De Bastidor	Pivotante
Ubicación De Montaje	Frontal del armario
Compatibilidad De Gama	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial S3EXX Spacial SPN Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S24
Composición Del Dispositivo	elementos de fijación 1 chasis pivotante de 19" 2 cierre
Número De Unidades De 19"	20

Complementario

Material	Bastidor/chasis, estado 1 acero
Tipo De Envolvente Específico	Cofret
Acabado De La Superficie	Polvo de eproxy-poliéster
Tipo De Cierre	Cierre con inserto de doble barra de 3 mm
Modo De Fijación	Mediante elemento de fijación
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Carga Permanente Admisible	3 kg por unidad
Apertura De Los Bastidores De 19"	Reversible 120 °
Altura	Nominal, estado 1 1000 mm
Anchura	Nominal, estado 1 800 mm
Profundidad	130 mm
Peso Del Producto	11,6 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	95,0 cm
Paquete 1 Ancho	83,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	11,6 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas