

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica System +, Puesto de Trabajo 4 columnas Superficie Aluminio

NU124430

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Lámpara de trabajo
Número De Módulos	4 x 4 módulos
Posición De Montaje	Vertical
Modo De Fijación	Tornillos

Complementario

Equipo Suministrado	Fijación del marco Marco de cubierta
Montaje Del Dispositivo	Superficie
Entrada De Cable	5 placas removíeis 2 fondo cable entries 20 mm 2 fondo cable entries 25 mm 2 fondo cable entries 45 mm
Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): caja ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): tierra de servicio ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): bastidor de cubierta
Profundidad	60 mm
Ancho	300 mm
Altura	165 mm
Peso Del Producto	0,635 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ik	IK04
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Paquete 1 Ancho	17,5 cm
Paquete 1 Longitud	30,5 cm
Paquete 1 Peso	635,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	7,14 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	40
Paquete 3 Altura	80,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	60,0 cm
Paquete 3 Peso	37,06 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas