

Hoja de características del producto

Especificaciones



APC Essential SurgeArrest 1 toma, negro 230V

PME1WB-GR

! Descatalogado desde el: 15 may 2024

! No se fabrica

Visión general

Plazo De Entrega	Generalmente en existencias
------------------	-----------------------------

Principal

Main Input Voltage	220 V 230 V 240 V
Input Connection Type	Schuko CEE 7/7P
Equipo Suministrado	manual de usuario

Descripción física

Color	Negro
Altura	9,32 cm
Ancho	6,31 cm
Profundidad	4 cm
Peso Del Producto	0,05 kg
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	En cordón de luminaria

Entrada

Alimentación De Entrada	4000 W
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Máxima Corriente De Entrada Por Fase	16 A

Salida

Número De Salidas De Toma De Alimentación	1
Outlet Standard Deviation	Schuko CEE 7 ((*))

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE
Marcado	Marcado CE

Medioambiental

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 %
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Nm Tiempo De Respuesta En Sobrevoltajes (Ns)	1 ns common mode
Common Mode Rejection	45 dB
Peak Current	15 kA normal mode
Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	680 J

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10 cm
Paquete 1 Ancho	9 cm
Paquete 1 Longitud	6,8 cm
Paquete 1 Peso	0,07 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	14 cm
Paquete 2 Ancho	29 cm
Paquete 2 Longitud	29 cm
Paquete 2 Peso	2,05 kg
Scc14	10731304346965

Garantía contractual

Periodo De Garantía	20 years repair or replace
---------------------	----------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil