

Hoja de características del producto

Especificaciones

Canalis - Curva Flexível 100A 3F + N + PE com telecomando



KNT100DL4

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Del Producto	KN
Tipo De Producto O Componente	Flexible element
Descrip. B. Distrib.	Codo flexible
Función	Distribución de baja potencia
Tipo De Cambio De Dirección	2 dimensiones
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	100 A en 35 °C
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...500 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Número De Circuitos	1
Tipo De Control	Comunicación
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Límite Térmico	1980 kA².s
Maximum Radiated Magnetic Field	0,106 µT
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	6 kV
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V
[Icw] Corriente Temporal Admisible	1,4 kA
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	14 kA
Thdi	0...15 % 100 A 15...33 % 80 A 33...100 % 63 A
Ángulo De Funcionamiento	80...180 °
Longitud	355 mm
Peso Del Producto	1,3 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
------------------------	-------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...35 °C sin disminución

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,2 cm
Paquete 1 Longitud	36,5 cm
Paquete 1 Peso	1,2 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos
✓	Sin Mercurio
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs Sí
✓	Producto Libre De Halógenos

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.