


Hoja de características del producto

Especificaciones



Alimentación central 400A

KSA400ABT4

Principal

Gama De Producto	Canalis
Nombre Del Producto	KS
Nombre Abreviado Del Equipo	KSA
Compatibilidad Del Producto	Canalis KSA módulo acoplador de bus 400 A
Tipo De Oferta	Classic
Tipo De Producto O Componente	Terminal de alimentación
Conductors Material	Aluminio
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	400 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	230...690 V
Número De Circuitos	1
Polaridad Canalización Prefabricada	3L + N + PE
Tipo De Protección	Sin protección
Tipo De Control	Sin
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Equipo Suministrado	Tapa
Ubicación De Montaje	Central
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
Soporte De Montaje	Canalización
Material Del Cuerpo	Metal
Conexiones - Terminales	Terminal para 240 mm² flexible Terminal para 240 mm² rígido
Ancho	688 mm
Profundidad	213,5 mm
Altura	476 mm
Peso Del Producto	16,4 kg
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Entorno

Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
------------------------	-------------------------

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	32,0 cm
Paquete 1 Ancho	52,6 cm
Paquete 1 Longitud	78,0 cm
Paquete 1 Peso	19,0 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	2
Paquete 2 Altura	79,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	44,4 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas