


varastokoodi : Tilattavissa, ei varastossa



### Tuotetiedot

Alue	Prisma
Sarjan soveltuvuus	Prisma P Prisma G
Tuote tai komponentti tyyppi	Etulevy
Lisävarusteen / erillisosan luokka	Asennus lisävaruste
Etulevyn tyyppi	Leikattu
Asennettu laite	Syötönvaihto : kiinteä NSX100...250 syötönvaihto - ohjaus: mekaaninen ristilukitus - pysty asennus
Napojen kuvaus	1 x 3P : Asennuslevy tuki : NSX100...250 syötönvaihto pysty asennus 1 x 4P : Asennuslevy tuki : NSX100...250 syötönvaihto pysty asennus 2 x 3P : Asennuslevy tuki : NSX100...250 syötönvaihto pysty asennus 2 x 4P : Asennuslevy tuki : NSX100...250 syötönvaihto pysty asennus
Toiminta-asento	Pysty

### Täydentävät tiedot

Kaapin kuvaus	Lattialla seisova kaappi - leveys 600 mm Seinäkiinnitettävä kaappi - leveys 600 mm Kaappi - leveys 650 mm, syvyys 400 mm
Liitinten asento	Etuliitintä Suora liitintä
Vertikaalisten moduulien lukumäärä [50 mm]	5
Standardit	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tuote sertifiointi	ASEFA
Määrä per pakkaus	Setti 1 kpl
Korkeus	250 mm
Leveys	500 mm
Tuotteen paino	0.76 kg
Materiaali	Teräs
Pinnan laatu	Matta Sileä

Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsitteily ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Väri	Valkoinen RAL 9001

## Ympäristötiedot

IK suojausluokka	IK07 EN/IEC 62262
------------------	-------------------

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium tuote
RoHS (päiväys: YYWW)	Yhteensopiva - lähtien 0701 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa Referenssi ei ylitä SVHC raja-arvoa
Tuotteen ympäristöprofiili	Saatavilla <a href="#">Tuotteen ympäristöprofiili</a>
Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöään jälkeen	Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää

## Takuu

Warranty period	18 months
-----------------	-----------