


Tuotetiedot

Tekniset tiedot



TRANSPARENT FR.PL.6M W250

03353

! Keskeytetty: 31.7.2023

GTIN-koodi: 3303430033530

! Tuotanto lopetettu

Tuotetiedot

Alue	Prisma
Tuoteryhmä	Prisma G Prisma P
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Etulevy
Lisävarusteen / Erillisosan Luokka	Asennuslisävaruste
Sarjan Soveltuvuus	Prisma Prisma G Kanava Prisma Prisma P cubicle
Etulevyn Tyyppi	Läpinäkyvä
Asennettu Laite	TeSys: Kiinteä GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen - Vaakasuora asennus
Napojen Kuvaus	3 x 3P: modulaarinen kisko tuki: GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen Vaakasuora asennus

Täydentävät tiedot

Kotelon / Kammion Kuvaus	Lattialla seisova kanava - leveys 300 mm Seinäkiinnitettävä kanava - leveys 300 mm Kanava kaappiin - leveys 400 mm syvyys 400 mm
Vertikaalisten Moduulien Lukumäärä [50 Mm]	6
Standardit	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Tuote Sertifiointi	ASEFA
Materiaali	Lasi
Pinnan Laatu	Sileä Matta
Suojauskäsittely	Elektroforeesikäsittely ja kuumapolymeroitu polyesteriepoksijauhe
Väri	Valkoinen (RAL 9001)
Korkeus	300 mm
Leveys	300 mm
Tuotteen Paino	0,76 kg
Määrä Per Pakkaus	Setti 1 kpl
Functional Unit	400 mm 400 mm Prisma P Kaappi 300 mm Prisma G Lattialla seisova kanava TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen Kiinteä Vaakasuora 3P 3 Suora 7 300 mm Prisma G Seinäkiinnitettävä kanava TeSys GV3Pxx1 + LC1D40 D65:seen Kiinteä Vaakasuora 3P 3 Suora 7

Pakkaustiedot

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	25 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	760 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	18 cm
Package 2 Width	28 cm
Package 2 Length	32 cm
Package 2 Weight	7,39 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	8
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,83 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Eu:N Rohs-Direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
[EU:n RoHS-ilmoitus](#)

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)

Ympäristöilmoitus [Tuotteen ympäristöprofiili](#)