


Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica System - Marco y bastidores PdT 3 columnas Polar

NU023418

Principal

Gama	New Unica
Función	Mounting
Tipo De Producto O Componente	Marco de cubierta
Nombre Estético	Unica System+
Número De Segmentos	3 segmentos
Dirección De Instalación	Vertical
Tipo De Interruptor	Triple
Número De Módulos	Módulos 3 x 2
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Equipo Suministrado	Fijación del marco
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: bastidor de cubierta PC (policarbonato) GF10 FR: marco de fijación
Normas	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ancho	230 mm
Altura	165 mm
Profundidad	22 mm
Peso Del Producto	0,207 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D

Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,500 cm
Paquete 1 Ancho	16,500 cm
Paquete 1 Longitud	23,000 cm
Paquete 1 Peso	204,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	15
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,510 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content

40

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas