

Hoja de características del producto

Especificaciones

New Unica Marco 4 elem. Studio Antracita



NU200854

Principal

Gama	New Unica
Función	Mounting
Tipo De Producto O Componente	Marco de cubierta
Nombre Estético	Unica Studio
Número De Segmentos	4 segmentos
Dirección De Instalación	Horizontal/vertical
Tipo De Interruptor	Quadruple
Número De Módulos	Módulos 4 x 2
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)

Complementario

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: bastidor de cubierta
Acabado De La Superficie	Satinado
Normas	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Ancho	298 mm
Altura	85 mm
Profundidad	10 mm
Peso Del Producto	0,042 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1 cm
Paquete 1 Ancho	8,5 cm
Paquete 1 Longitud	30 cm
Paquete 1 Peso	46 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	7,4 cm
Paquete 2 Ancho	9,5 cm
Paquete 2 Longitud	32 cm
Paquete 2 Peso	301 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S04
Número De Unidades En El Paquete 3	100
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	40 cm
Paquete 3 Longitud	60 cm
Paquete 3 Peso	6,626 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas