

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Vigi NG125 2P 63A 1000Ma S

19031

GTIN-koodi: 3303430190318

Tuotetiedot

Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Lisättävät vikavirtasuojakytkimet
Laitteen Lyhytnimi	Vigi NG125
Napojen Tyyppi	2P
[In] Nimellisvirta	63 A
Verkon Tyyppi	AC
Maavuotoherkkyys	1000 mA
Vikavirtasuojauksen Viive	Valikoiva
Vikavirtasuojausluokka	Tyyppi A

Täydentävät tiedot

Laitteen Paikka Järjestelmässä	Lähtö
Verkon Taajuus	50/60 Hz
[Ue] Käyttöjännite	230...415 V AC 50/60 Hz
Vikavirtalaukaisuteknikka	Itsenäinen jännitteensyöttö
[Ui] Eristysjännite	690 V AC 50/60 Hz IEC/EN 60947-2
[Uimp] Syöksyjännitekesto	8 kVIEC/EN 60947-2
Asennusalusta	35 mm symmetrinen DIN-kisko
Liitettävyyys Pääkytkimeen	Ruuveilla
9 Mm Jako	5
Korkeus	118 mm
Leveys	99 mm
Syvyys	81 mm
Tuotteen Paino	0,25 kg
Sähköinen Kestävyys	10000 Syklit IEC/EN 60947-2
KytKentä - Liittimet	Tunnelliittimet1...35 mm² Taipuisa Tunnelliittimet1,5...50 mm² Jäykkä
Johtimen Kuorintapituus	20 mm
Kiristysmomentti	3,5 N.m

Ympäristötiedot

Standardit	IEC/EN 60947-2:Annex B
Ip Suojausluokka	IP40 conforming to IEC/EN 60947-2

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Epäpuhtausaste	3 IEC/EN 60947-2
Sähkömagneettinen Yhteensopivuus	8/20 µs impulssin kesto, 5000 A IEC/EN 60947-2
Trooppisten Olosuhteiden Lisääntyminen	2 IEC 60068-1
Suhteellinen Kosteus	95 % 55 °C
Operointikorkeus	2000 m

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	14,500 cm
Package 1 Weight	320,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	8
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,942 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Reach-Asetus [REACH-ilmoitus](#)

Eu:N Rohs-Direktiivi Poikkeusten mukainen

Kiinan Rohs-Säädökset [Kiinan RoHS-ilmoitus](#)
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi

Weee Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.