

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TC 5-7 Naulakiinnike Musta 20mm

Sähkönumero:
1310707

2021046

GTIN-koodi: 7315882021047

Tuotetiedot

Alue	Thorsman
Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	TC kiinnike
Laitteen Lyhytnimi	TC
Laitteen Sovellus	Pyöreän kaapelin asennus
Cable Type	Pyöreä kaapeli 5...7 mm
Asennuksen Tyyppi	Sisätilat
Toimitettu Laitteisto	Kynsi
Kynnen Halkaisija	1,2 mm
Pituus	20 mm
Upotussyvyys	12 mm

Täydentävät tiedot

Värisävy	Musta (NCS 9500)
Materiaali	Klipsi: PP (polypropeeni) Kynsi: Galvanoitu Karkaistu teräs
Ilmastollinen Korroosioluokka	C2
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...80 °C

Ympäristötiedot

Ympäristölliset Ominaisuudet	UV suojattu Iskunkestävyys
Määrä Per Pakkaus	Setti 100 kpl
Tuotteen Paino	0,00037 kg

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	0,120 cm
Package 1 Width	1,200 cm
Package 1 Length	2,000 cm
Package 1 Weight	0,400 g
Unit Type Of Package 2	P12

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Number Of Units In Package 2	58000
Package 2 Height	100,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	40,520 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille