

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Thorsman TK 10-14 Johtokiinnike Valkoinen

Sähkönumero:

1310114

2303014

GTIN-koodi: 7315882303013

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Thorsman
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Muovinen puristin
Laitteen Lyhytnimi	TK
Laitteen Sovellus	Sähkökaapelin pinta-asennus
Värisävy	Valkoinen
Määrä Per Pakkaus	Setti 100 kpl

Täydentävät tiedot

Tuotteen Soveltuvuus	Seinäliitin TP0 Seinäliitin TP1 Seinäliitin TP2 Laajeneva ruuvitulppa TPS-4
Kiinnitystapa	Ruuvi: M6...M8
Cable Type	Pyöreä kaapeli 10...14 mm
Asennusalue	Puu Tiili Kipsilevy Betoni
Materiaali	PP (polypropeeni)
Tuotteen Paino	0,00094 kg

Ympäristötiedot

Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...80 °C
-----------------------------------	-------------

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,4 cm
Package 1 Width	1,3 cm
Package 1 Length	2,7 cm
Package 1 Weight	1,153 g

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Vastuuvapauslausake: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓

Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓

Ei Elohopeaa

✓

RoHS-Vapautuksen Tiedot

Kyllä

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille